


Garant**SNMG 190624, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251338 HB7140-1
GTIN	4045197928344
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 190624 HB7140-1 Radij rezila: 2,4 mm
Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 9 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 210 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	1,5 - 9 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 210 m/min
Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7140-1

Radij rezila	2,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 190624
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje