



## Hidravlična naprava za ukrivljanje cevi, Tip: 3/8-2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	821150 3/8-2
GTIN	095691365187
Razred artikla	83R

### Opis

#### Izvedba:

Robustna hidravlična naprava za ukrivljanje cevi z zaprtim hidravličnim sistemom in povratno vzmetjo za boljše upravljanje bata. Litoželezni drsni kosi in segmenti za ukrivljanje, zmogljiv bat s pritisknim tlakom 450 barov. Kakovostna batna tesnila preprečujejo netesna mesta in podaljšujejo življenjsko dobo. Drsni kosi s prikazom kota ukrivljanja. Varno ukrivljanje cevi zaradi zaprtega sistema. Posebna izvedba ročice varuje pred preobremenitvijo. Dobava v leseni škatli z zaklepanjem.

#### Uporaba:

Za ukrivljanje pocinkanih in črnih jeklenih cevi ter plinskih cevi (3/8 col – 2 coli). Kot ukrivljanja do 90°, za cevi z debelino stene do največ 5,5 mm (2-colska cev). Uporabniku prijazna uporaba z dolgim hodom bata na en pomik ročice. Univerzalna uporaba pri strojogradnji in izgradnji postrojev, delu na napeljavah, kleparskih delih ipd.

#### Vsebina:

Po 1 segment za ukrivljanje art. 821155: Vel. 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2

Drsni kos art. 821156: 2 kos

hidravlična naprava za ukrivljanje cevi: 1 kos

Tekalna kolesca: 3 kos

### Tehnični opis

Število segmentov za ukrivljanje	7
----------------------------------	---

Število drsnih delov	2
Radij ukrivljanja (sredina cevi)	45; 50; 65; 100; 130; 150; 200 mm
Število koles	3
Število hidravličnih naprav za ukrivljanje cevi	1
za nazivno velikost cevi	3/8 – 2 col
maksimalna debelina stene	5,5 mm
maksimalni kot ukrivljanja	90 stopinj
Vrsta izdelka	Naprava za ukrivljanje

---

## Pribor

Segment za ukrivljanje Tip 1.1/4	821155 1.1/4
Segment za ukrivljanje Tip 3/8	821155 3/8
Segment za ukrivljanje Tip 1/2	821155 1/2
Segment za ukrivljanje Tip 3/4	821155 3/4
Segment za ukrivljanje Tip 2	821155 2
Drsni kos	821156
Segment za ukrivljanje Tip 1.1/2	821155 1.1/2
Segment za ukrivljanje Tip 1	821155 1