

**ROLLER****Garnitura za ukrivljanje cevi za cevi v škatli iz jeklene pločevine****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	821200
GTIN	4044942026359
Razred artikla	84C

**Opis****Izvedba:**

Robusten pogon naprave za ukrivljanje iz tlačne aluminijeve litine z mehanskim pomikom zobate letve (hiter pomik naprej in nazaj), z univerzalnim nosilcem drsnih nastavkov vklj. z drsnimi nastavki in segmenti za ukrivljanje iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni. Kot ukrivljanja do 180°.

**Uporaba:**

Za upogibanje mehkih oplaščenih bakrenih cevi, oplaščenih jeklenih cevi presfiting sistema mapres C-jekla, preciznih jeklenih cevi DIN 2391 – 2394 mehke, brez ali z oplaščenjem, ter spojnih cevi presfiting sistemov.

**Vsebina:**

Pogon za ukrivljanje: 1 kos

Univerzalni drsni del: 1 kos

Po 1 segment za ukrivljanje za zunanji Ø cevi: Vel. 12; 15; 18; 22 mm

Radij ukrivljanja (sredina cevi): Vel. 36; 55; 72; 86 mm

**Tehnični opis**

Radij ukrivljanja (sredina cevi)	36; 55; 72; 86 mm
Število pogonov za ukrivljanje	1
Število segmentov za ukrivljanje	4
maksimalni kot ukrivljanja	180 stopinj

Material pogona za ukrivljanje

Aluminijeva tlačna litina

Vrsta izdelka

Naprava za ukrivljanje