



## Garnitura luknjačev za izsekovanje tesnil v kovčku, Območje izsekovanja: 3-20mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	832100 3-20
GTIN	3700825601594
Razred artikla	86C

### Opis

#### Izvedba:

2K-komponentno držalo (do vel. 3–20) v obliki pištole z zamenljivimi precizno brušenimi noži za izsekavanje. Za izdelavo tesnilnih prstanov, v enem delovnem koraku sta lahko v dražalu vpeta dva izsekovalna noža z različnim  $\emptyset$ .

#### Uporaba:

Za luknjanje ali izdelavo tesnil in tesnilnih prstanov iz gume, usnja, klobočevine, umetne mase, plute, blaga ali podobnih materialov.

#### Obseg dobave:

Po 1 nož za izsekovanje  $\emptyset$  art. 832110: 10 kosov vel. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

Možnosti kombiniranja izsekovalnih nožev notranjih : zunanjih (mm): 3–10 notranji z 12–20 zunanji

Zbiralnik D × Š × V (mm): Umetna masa 140×100×40

#### Napotek:

- **Kot podloga pri luknjanju uporabite les, usnje ali podobno.**
- **Izvedba ne omogoča naslednje možnosti kombiniranja: 20 (notranji) z 22 (zunanji); 30 (notranji) z 32 (zunanji); 40 (notranji) z 42 (zunanji); 50 (notranji) z 52 (zunanji).**

### Tehnični opis

Območje izsekovanja	3 - 20 mm
Vrsta izdelka	Luknjač za izsekavanje

## Pribor

Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 3 mm	832110 3
Držalo za območje izsekovanja 3-20 mm	832120 3-20
Rezila za krožni izrez	832130
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 6 mm	832110 6
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 8 mm	832110 8
Vzmetena centrirna konica	832140
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 4 mm	832110 4
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 14 mm	832110 14
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 12 mm	832110 12
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 16 mm	832110 16
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 10 mm	832110 10
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 20 mm	832110 20
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 18 mm	832110 18