

HOLEX

Okrogli luknjač za pločevino brez krogličnega pritisnega ležaja, Ø žiga (Ø luknje): 15,2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	834000 15,2
GTIN	2050000996405
Razred artikla	86C

Opis

Izvedba:

Sestavljen iz matrice, šampiljke in pritisnega vijaka.

Brez krogličnega tlačnega ležaja.

Uporaba:

Za izsekovanje lukenj v različne materiale, kot so jeklena pločevina, V2A-pločevina, aluminijasta pločevina, bakrena pločevina itn. Zlasti za uporabo na težko dostopnih mestih (npr. velike pločevinaste table, stikalne omare, razdelilne doze, armaturne table, pomivalna korita, karoserije ipd.). Luknjač ni primeren za obdelavo cevi. Pritisni vijak in matrico je treba pred uporabo obvezno namastiti.

Upravljanje:

- z **vijačnim ključem**.
- z **ročno hidravliko** art. 834655 vel. 1.
- s **hidravlično ročno tlačilko** art. 834700. **Od Ø 50 je priporočena uporaba hidravlične ročne tlačilke.**

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

Napotek:

- Pri aktiviranju s pomočjo hidravličnih naprav je treba pritisni vijak zamenjati z vlečnim čepom art. 834070 (dodatni pribor).**
- Vel. 32 in 35 za luknjanje Nirosta pralnih miz, za pritrditev 1/2-colskih baterij pralnih miz.**

Tehnični opis

za navoj oklepnih cevi po DIN 40430	Pg9
Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do	1 mm
Zev pritisknega vijaka	13 mm
Ø žiga (Ø luknje)	15,2 mm
Ø predvrtane izvrtine	9 mm
Pritisni vijak	M8×1×35
Za debelino materiala (pločevina St 37)	1,5 mm
Vrsta izdelka	Orodje za izdelavo lukenj

Pribor

Nadomestni pritiski vijak za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 8/35 mm	834040 8/35
--	-------------