

HOLEX

Okrogli luknjač za pločevino brez krogličnega pritisnega ležaja, Ø žiga (Ø luknje): 60mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 834000 60 |
| GTIN | 2050000996603 |
| Razred artikla | 86C |

Opis

Izvedba:

Sestavljen iz matrice, šampiljke in pritisnega vijaka.

Brez krogličnega tlačnega ležaja.

Uporaba:

Za izsekovanje lukenj v različne materiale, kot so jeklena pločevina, V2A-pločevina, aluminijasta pločevina, bakrena pločevina itn. Zlasti za uporabo na težko dostopnih mestih (npr. velike pločevinaste table, stikalne omare, razdelilne doze, armaturne table, pomivalna korita, karoserije ipd.). Luknjač ni primeren za obdelavo cevi. Pritisni vijak in matrico je treba pred uporabo obvezno namastiti.

Upravljanje:

- z **vijačnim ključem**.
- z **ročno hidravliko** art. 834655 vel. 1.
- s **hidravlično ročno tlačilko** art. 834700. **Od Ø 50 je priporočena uporaba hidravlične ročne tlačilke.**

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

Napotek:

- Pri aktiviranju s pomočjo hidravličnih naprav je treba pritisni vijak zamenjati z vlečnim čepom art. 834070 (dodatni pribor).**
- Vel. 32 in 35 za luknjanje Nirosta pralnih miz, za pritrditev 1/2-colskih baterij pralnih miz.**

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------------|
| Ø predvrtane izvrtine | 21 mm |
| Zev pritisnega vijaka | 30 mm |
| za navoj oklepnih cevi po DIN 40430 | Pg48 |
| Pritisni vijak | M 20×1,5×80 |
| Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do | 2 mm |
| Ø žiga (Ø luknje) | 60 mm |
| Za debelino materiala (pločevina St 37) | 3 mm |
| Vrsta izdelka | Orodje za izdelavo lukenj |

Pribor

| | |
|--|--------------|
| Nadomestni pritisni vijak za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 20/80 mm | 834040 20/80 |
| Nadomestni pritisni vijak s krogličnim ležajem za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 20/80 mm | 834060 20/80 |