


**Garant**
**VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 3 mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	201307 3
GTIN	4045197929822
Razred artikla	11X

## Opis

### Izvedba:

Mere podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HE s h6

Število zob Z: 2

Dolžina rezil  $L_c$ : 8 mm

Prevesna dolžina  $L_1$  vklj. s sprostitvijo: 15 mm

Ø sprostitve  $D_1$ : 2,8 mm

Celotna dolžina L: 57 mm

Ø držala  $D_s$ : 6 mm

## Tehnični opis

Število zob Z	2
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Držalo	DIN 6535 HE s h6
Ø rezila $D_c$	3 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično

Oblika držala	HB
Ø sprostitve $D_1$	2,8 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Dolžina rezil $L_c$	8 mm
Ø držala $D_s$	6 mm
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprositvijo	15 mm
Celotna dolžina $L$	57 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,3 × D pri robljenju
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar