


**Garant**
**VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 18 mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	201307 18
GTIN	4045197930279
Razred artikla	11X

## Opis

### Izvedba:

Mere podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HE s h6

Število zob Z: 2

Dolžina rezil  $L_c$ : 32 mm

Prevesna dolžina  $L_1$  vklj. s sprostitvijo: 44 mm

Ø sprostitve  $D_1$ : 17,7 mm

Celotna dolžina L: 92 mm

Ø držala  $D_s$ : 18 mm

## Tehnični opis

Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Dolžina rezil $L_c$	32 mm
Število zob Z	2
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Toleranca nazivnega Ø	e8

Oblika držala	HB
Kot spirale	30 stopinj
Držalo	DIN 6535 HE s h6
Celotna dolžina L	92 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	18 mm
Ø sprostivke D <sub>1</sub>	17,7 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	18 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> vklj. s sprostivjo	44 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,3 × D pri robljenju
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar