

Garant
VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 18 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202268 18
GTIN	4045197930866
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Mere, podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Napotek:
Naslednik za art. 202080.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 3

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Število zob Z: 3

Dolžina rezil L_c : 32 mm

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo: 44 mm

Ø sprostitve D_1 : 17,7 mm

Celotna dolžina L: 92 mm

Ø držala D_s : 18 mm

Tehnični opis

Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,15 mm
Dolžina rezil L_c	32 mm
Ø držala D_s	18 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 6535 HB s h6

Ø rezila D_c	18 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivijo	44 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Celotna dolžina L	92 mm
Ø sprostivne D_1	17,7 mm
Kot spirale	30 stopinj
Število zob Z	3
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,09 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,3 × D pri robljenju
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar