


Garant
VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 9 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	201307 9
GTIN	4045197930170
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Mere podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HE s h6

Število zob Z: 2

Dolžina rezil L_c : 19 mm

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo: 32 mm

Ø sprostitve D_1 : 8,8 mm

Celotna dolžina L: 72 mm

Ø držala D_s : 10 mm

Tehnični opis

Število zob Z	2
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,05 mm
Dolžina rezil L_c	19 mm
Celotna dolžina L	72 mm
Oblika držala	HB
Toleranca nazivnega Ø	e8

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Kot spirale	30 stopinj
Ø sprostitve D_1	8,8 mm
Ø držala D_s	10 mm
Držalo	DIN 6535 HE s h6
Ø rezila D_c	9 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo	32 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar