

**Garant**
**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, MF: M20X0,35**


## Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 130016 M20X0,35 |
| GTIN                  | 4062406023065   |
| Razred artikla        | 10N             |

## Opis

### Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

## Tehnični opis

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Število rezil Z           | 3          |
| Število vpenjalnih utorov | 3          |
| Celotna dolžina L         | 140 mm     |
| Rezalni material          | HSS E      |
| Ø navoja                  | 20 mm      |
| Ø držala D <sub>s</sub>   | 16 mm      |
| 4-kotno držalo □          | 12 mm      |
| Globine navoja            | 50 mm      |
| Ø osnovne izvrtine        | 19,65 mm   |
| Kakovost                  | ISO 1 4H   |
| Kakovost                  | ISO 1X 4HX |
| Kakovost                  | ISO 2 6H   |
| Kakovost                  | ISO 2X 6HX |

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Kakovost                   | 6H +0,05                                          |
| Kakovost                   | 6H +0,20                                          |
| Kakovost                   | ISO 3 6G                                          |
| Kakovost                   | ISO 3X 6GX                                        |
| Kakovost                   | 7H                                                |
| Kakovost                   | 7HX                                               |
| Kakovost                   | 7G                                                |
| Kakovost                   | 7GX                                               |
| Kakovost                   | 6H +0,10                                          |
| Standard                   | DIN 376                                           |
| Korak navoja               | 0,35 mm                                           |
| Vrsta navoja               | MF-LH                                             |
| Velikost navoja            | M20×0,35                                          |
| Prevleka                   | TiN                                               |
| Kot profila                | 60 stopinj                                        |
| Standard za navoje         | DIN 13                                            |
| Oblika presekanega dela    | C                                                 |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9                           |
| z notranjim hlajenjem      | ne                                                |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini                        |
| Smer rezanja               | leve                                              |
| Vrsta navojnega orodja     | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan              | brez                                              |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                                    |