


Garant**VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 13,7 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	201307 13,7
GTIN	4045197930231
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Mere podobne **DIN 6527**.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HE s h6

Število zob Z: 2

Dolžina rezil L_c : 26 mm

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo: 38 mm

Ø sprostitve D_1 : 13,5 mm

Celotna dolžina L: 83 mm

Ø držala D_s : 14 mm

Tehnični opis

Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Ø rezila D_c	13,7 mm
Število zob Z	2
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Toleranca nazivnega Ø	e8
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,07 mm

Oblika držala	HB
Držalo	DIN 6535 HE s h6
Celotna dolžina L	83 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Kot spirale	30 stopinj
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivijo	38 mm
\varnothing sprostivte D_1	13,5 mm
Dolžina rezil L_c	26 mm
\varnothing držala D_s	14 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar