

Garant
VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 4 mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202268 4
GTIN	4045197930675
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Mere, podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Napotek:

Naslednik za art. 202080.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 3

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Število zob Z: 3

Dolžina rezil L_c : 11 mm

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivijo: 15 mm

Ø sprostivje D_1 : 3,8 mm

Celotna dolžina L: 57 mm

Ø držala D_s : 6 mm

Tehnični opis

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Kot spirale	30 stopinj
Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Število zob Z	3
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	15 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Toleranca nazivnega \emptyset	e8
\emptyset držala D_s	6 mm
Celotna dolžina L	57 mm
Dolžina rezil L_c	11 mm
\emptyset rezila D_c	4 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
\emptyset sprostitve D_1	3,8 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar