


Garant**VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 15,7 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	201307 15,7
GTIN	4045197930255
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Mere podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HE s h6

Število zob Z: 2

Dolžina rezil L_c : 32 mm

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo: 44 mm

Ø sprostitve D_1 : 15,4 mm

Celotna dolžina L: 92 mm

Ø držala D_s : 16 mm

Tehnični opis

Toleranca nazivnega Ø	e8
Celotna dolžina L	92 mm
Ø držala D_s	16 mm
Oblika držala	HB
Dolžina rezil L_c	32 mm
Kot spirale	30 stopinj

Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Število zob Z	2
Držalo	DIN 6535 HE s h6
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivjo	44 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
\varnothing sprostivje D_1	15,4 mm
\varnothing rezila D_c	15,7 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar