

Garant**VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 4,8 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202268 4,8
GTIN	4045197930699
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Mere, podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Napotek:**Naslednik za art. 202080.**

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 3

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Število zob Z: 3

Dolžina rezil L_c : 13 mm

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo: 21 mm

Ø sprostitve D_1 : 4,6 mm

Celotna dolžina L: 57 mm

Ø držala D_s : 6 mm

Tehnični opis

Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Kot spirale	30 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Ø sprostitve D_1	4,6 mm
Celotna dolžina L	57 mm

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
\varnothing rezila D_c	4,8 mm
Dolžina rezil L_c	13 mm
\varnothing držala D_s	6 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Število zob Z	3
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo	21 mm
Toleranca nazivnega \varnothing	e8
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar