

Garant**VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 2,5mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 202305 2,5 |
| GTIN | 4045197931405 |
| Razred artikla | 11X |

Opis

Izvedba:

Mere, podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Napotek:

Naslednik za art. 202210.

Tehnični opis

| | |
|--|------------------|
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 |
| Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo | 10 mm |
| Ø držala D_s | 6 mm |
| Dolžina rezil L_c | 4 mm |
| Celotna dolžina L | 50 mm |
| Ø rezila D_c | 2,5 mm |
| Toleranca nazivnega Ø | e8 |
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm |
| Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ² | 0,011 mm |
| Kot spirale | 45 stopinj |
| Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ² | 0,01 mm |
| Število zob Z | 3 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično |
| Ø sprostitve D ₁ | 2,3 mm |
| Oblika držala | HB |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj |
| Prevleka | AlCrN |
| Rezalni material | VHM |
| Standard | DIN 6527 |
| Tip | N |
| Delovna širina a _e pri rezkanju | 0,5 × D pri robljenju |
| Delovna širina a _e pri rezkanju z notranjim hlajenjem | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 280 m/min | N |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | 200 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 120 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 110 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 100 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 70 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | pogojno primerno | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 70 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | 50 m/min | M |
| GG(G) | primerno | 90 m/min | K |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | primerno | | |

| | |
|------|------------------|
| suho | pogojno primerno |
| Zrak | primerno |