

Garant**Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika AD, SK 40, Vpenjalna širina: 1-16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301425 1-16
GTIN	4045197931795
Razred artikla	31B

Opis**Izvedba:**

Za desni in levi tek.

Z izvrtino Balluff/RFID-čip. Maksimalno odstopanje krožnega teka $\leq 20 \mu\text{m}$.

Peskani in brušeni.

- **ozka izvedba.**
- **usmerjeno dovajanje hladilnega sredstva na orodje prek notranjega hlajenja.**
- **optimalni držalni momenti orodja.**

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem Torx® s T-ročajem, za večjo moč.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Izvedba	vitke
Vpenjalna širina	1 - 16 mm
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220	TX25
Previsna dolžina A	80 mm
Zunanji \varnothing D	50 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	AD
z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 20 μm
maksimalni zatezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava