

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, MF: M25X1,25


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130016 M25X1,25
GTIN	4062406023492
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	62,5 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	4
Ø držala D _s	18 mm
Ø osnovne izvrtine	23,75 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G

Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Standard	DIN 376
Korak navoja	1,25 mm
Ø navoja	25 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M25×1,25
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri