

**Garant****Strojni navojni sveder za zaprto in skoznjo izvrtino, neprevlečeni, MF:  
M59X0,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130020 M59X0,5
GTIN	4062406025588
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Število rezil Z	6
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,05

Kakovost	6H +0,10
4-kotno držalo □	35 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Število vpenjalnih utorov	6
Globine navoja	88,5 mm
Ø navoja	59 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	45 mm
Rezalni material	HSS
Korak navoja	0,5 mm
Ø osnovne izvrtine	58,5 mm
Standard	DIN 2184
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M59×0,5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri