

HOLEX**Okrogli luknjač za pločevino s krogličnim pritisnim ležajem, Ø žiga (Ø luknje): 22,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	834100 22,5
GTIN	2050001002563
Razred artikla	86C

Opis**Izvedba:**

Sestavljen iz matrice, šampiljke in pritisnega vijaka.

S krogličnim pritisnim ležajem = za lažje aktiviranje s pomočjo vijačnega ključa. Zaradi zmanjšanja trenja med luknjačem in vijakom potrebno manj sile.

Uporaba:

Za izsekovanje lukenj v različne materiale, kot so jeklena pločevina, V2A-pločevina, aluminijasta pločevina, bakrena pločevina itn. Zlasti za uporabo na težko dostopnih mestih (npr. velike pločevinaste table, stikalne omare, razdelilne doze, armaturne table, pomivalna korita, karoserije ipd.). Luknjač ni primeren za obdelavo cevi. Pritisni vijak in matrico je treba pred uporabo obvezno namastiti.

Upravljanje:

a) z **vijačnim ključem**.

b) z **ročno hidravliko** art. 834655 vel. 1.

c) s **hidravlično ročno tlačilko** art. 834700. **Od Ø 50 je priporočena uporaba hidravlične ročne tlačilke.**

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

Napotek:

- **Pri aktiviranju s pomočjo hidravličnih naprav je treba pritisni vijak zamenjati z vlečnim čepom art. 834070 (dodatni pribor).**
- **Vel. 32 in 35 za luknjanje Nirosta pralnih miz, za pritrditev 1/2-colskih baterij pralnih miz.**

Tehnični opis

Ø predvrtane izvrtine	11 mm
Pritisni vijak	M10×1×45
za navoj oklepnih cevi po DIN 40430	Pg16
Zev pritisnega vijaka	17 mm
Ø žiga (Ø luknje)	22,5 mm
Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do	1,25 mm
Za debelino materiala (pločevina St 37)	1,75 mm
Vrsta izdelka	Orodje za izdelavo lukenj

Pribor

Okrogli luknjač za pločevino brez krogličnega pritisnega ležaja Ø žiga (Ø luknje) 22,5 mm	834000 22,5
Nadomestni pritisni vijak za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 10/45 mm	834040 10/45
Nadomestni pritisni vijak s krogličnim ležajem za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 10/55 mm	834060 10/55