

Garant

Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto in skožno izvrtino, neprevlečeni, MF: M58X3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130021 M58X3
GTIN	4062406027797
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø držala D _s	45 mm
Korak navoja	3 mm
Globine navoja	87 mm
Ø osnovne izvrtine	55 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX

Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,10
4-kotno držalo □	35 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Število vpenjalnih utorov	6
Ø navoja	58 mm
Število rezil Z	6
Standard	DIN 2184
Rezalni material	HSS
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M58×3
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika prisekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri