

Garant
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 20/3mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 212802 20/3 |
| GTIN | 4045197938916 |
| Razred artikla | 210 |

Opis
Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

| | |
|---|--------------|
| Ø D ₃ | 12 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | XOM.060310 |
| Dolžina rampe L za α _{maks} | 10,13 mm |
| Prevesna dolžina L ₁ | 35 mm |
| Število rezil Z | 3 |
| Ø rezila D _c | 20 mm |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks} | 38 mm |
| Kot rampe α _{maks} | 2,26 stopinj |
| Vrtalno cirkularno rezkanje a _p | 0,3 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min} | 32 mm |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Ø držala D _s h6 | 20 mm |
| Celotna dolžina L _{celotna} | 85 mm |
| Serija | Power Q |
| Nastavitveni kot κ | 15 stopinj |
| Izvedba držala | Držalo Weldon |
| Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje | Pogrezanje |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |

Pribor

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm | 211750 1,2 |