

## Garant

### Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 16/2mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212803 16/2
GTIN	4045197938268
Razred artikla	210

#### Opis

##### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

##### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

#### Tehnični opis

Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	6,13 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	3,73 stopinj
Število rezil Z	2
Ø držala $D_s$ h6	16 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{min}$	24 mm
Ø rezila $D_c$	16 mm
Ø $D_3$	8 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{maks}$	30 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	150 mm
Prevesna dolžina $L_1$	70 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOM.060310

Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	0,3 mm
Serijska	Power Q
Nastavitveni kot $\kappa$	15 stopinj
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2