

Garant

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 28/2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212807 28/2
GTIN	4045197939036
Razred artikla	210

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10 IP; 2,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	28 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	95 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	44 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	13,43 mm
z notranjim hlajenjem	da
Ø D_3	16 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	54 mm
Kot rampe α_{maks}	2,56 stopinj
Ø držala D_s h6	25 mm

Prevesna dolžina L ₁	39 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.090416
Število rezil Z	2
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	16 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP