

Garant
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z navojem, \varnothing D/število rezil Z: 20/3mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212804 20/3
GTIN	4045197939005
Razred artikla	210

Opis
Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**. Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

Dolžina rampe L za α_{maks}	10,13 mm
Kot rampe α_{maks}	2,26 stopinj
Vpenjalni navoj M	M10
Celotna dolžina $L_{celotna}$	28 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOM.060310
\varnothing rezila D_c	20 mm
$\varnothing D_3$	12 mm

Ø D ₂	18 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	0,3 mm
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	38 mm
Serija	Power Q
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 1	219799 1