

**Garant****Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 25/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212807 25/2
GTIN	4045197939029
Razred artikla	210

**Opis****Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10 IP; 2,2 Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

**Tehnični opis**

Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	95 mm
Dolžina rampe $L$ za $\alpha_{\text{maks}}$	10,43 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	3,29 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.090416
Število rezil $Z$	2
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	38 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	25 mm
$\varnothing$ držala $D_s$ h6	25 mm

z notranjim hlajenjem	da
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	39 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	16 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®  
10IP

674252 10IP

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni  
moment 2,2 Nm

211750 2,2