

**Garant**
**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z navojem,  $\varnothing$  D/število rezil Z:  
16/2mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212804 16/2
GTIN	4045197938299
Razred artikla	210

**Opis**
**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.  
Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

**Tehnični opis**

$\varnothing$ rezila $D_c$	16 mm
Število rezil Z	2
$\varnothing D_1$ h6	8,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	0,3 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vpenjalni navoj M	M8
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	24 mm
$\varnothing D_2$	13 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOM.060310

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	25 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	3,73 stopinj
$\varnothing D_3$	8 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	6,13 mm
Serija	Power Q
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 1	219799 1