

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Držalo Weldon, Ø D/število rezil
Z: 35/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212807 35/3
GTIN	4045197939067
Razred artikla	210

Opis**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10 IP; 2,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

Dolžina rampe L za α_{maks}	20,43 mm
z notranjim hlajenjem	da
Ø držala D_s h6	32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	68 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	58 mm
Ø rezila D_c	35 mm
Ø D_3	23 mm
Prevesna dolžina L_1	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.090416
Kot rampe α_{maks}	1,68 stopinj

Število rezil Z	3
Celotna dolžina L_{celotna}	100 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	16 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP