

Garant

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 20/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212803 20/3
GTIN	4045197938275
Razred artikla	210

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Ø rezila D_c	20 mm
Ø držala D_s h6	20 mm
Ø D_3	12 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	32 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	10,13 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	180 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOM.060310
Prevesna dolžina L_1	100 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,3 mm
Kot rampe α_{maks}	2,26 stopinj

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	38 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2