

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 30/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212807 30/3
GTIN	4045197939043
Razred artikla	210

Opis**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10 IP; 2,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Število rezil Z	3
\varnothing rezila D_c	30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	58 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm
\varnothing držala D_s h6	32 mm
Kot rampe α_{\max}	2,23 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.090416
Celotna dolžina L_{celotna}	100 mm
$\varnothing D_3$	18 mm

z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α_{maks}	15,43 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	16 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®
10IP

674252 10IP

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni
moment 2,2 Nm

211750 2,2