

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 32/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212807 32/3
GTIN	4045197939050
Razred artikla	210

Opis**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10 IP; 2,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm
Ø rezila D_c	32 mm
Prevesna dolžina L_1	40 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	17,43 mm
z notranjim hlajenjem	da
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.090416
Kot rampe α_{maks}	1,97 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	52 mm
Ø D_3	20 mm

Ø držala D _s h6	32 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	100 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	16 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP