

Garant
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z navojem, \varnothing D/število rezil Z: 28/2mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212809 28/2
GTIN	4045197939159
Razred artikla	210

Opis
Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10 IP; 2,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**. Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

\varnothing rezila D_c	28 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	54 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	13,43 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	36 mm
z notranjim hlajenjem	da
Kot rampe α_{maks}	2,56 stopinj
$\varnothing D_3$	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.090416
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Število rezil Z	2

Vpenjalni navoj M	M12
Ø D ₂	21 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	44 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	1 mm
Serija	Power Q
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2