

## Garant

### Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 32/3mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212808 32/3
GTIN	4045197939111
Razred artikla	210

#### Opis

##### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

##### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

#### Tehnični opis

Prevesna dolžina $L_1$	120 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	200 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	52 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	17,43 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.090416
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	1,97 stopinj
Število rezil Z	3
$\varnothing$ držala $D_s$ h6	32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1 mm
z notranjim hlajenjem	da

Ø rezila D <sub>c</sub>	32 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	16 stopinj
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP