

Garant
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z navojem, \varnothing D/število rezil Z: 25/2mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212809 25/2
GTIN	4045197939142
Razred artikla	210

Opis
Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10 IP; 2,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**. Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm
\varnothing rezila D_c	25 mm
Kot rampe α_{maks}	3,29 stopinj
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	38 mm
Število rezil Z	2
Celotna dolžina $L_{celotna}$	36 mm
$\varnothing D_3$	13 mm
Vpenjalni navoj M	M12

Dolžina rampe L za α_{maks}	10,43 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.090416
z notranjim hlajenjem	da
Serija	Power Q
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP