

**Garant**
**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z navojem,  $\varnothing$  D/število rezil Z: 32/3mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212809 32/3
GTIN	4045197939173
Razred artikla	210

**Opis**
**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10 IP; 2,2 Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**. Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

**Tehnični opis**

$\varnothing$ rezila $D_c$	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	62 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	17,43 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	52 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	47 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
Vpenjalni navoj M	M16

Število rezil Z	3
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	1,97 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.090416
Serijska	Power Q
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm

211750 2,2

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP

674252 10IP