

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:
52/5mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212812 52/5
GTIN	4045197939210
Razred artikla	210

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10 IP; 2,2 Nm).

Napotek:Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

z notranjim hlajenjem	da
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Število rezil Z	5
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.090416
Dolžina rampe L za α_{maks}	37,43 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	102 mm
Kot rampe α_{maks}	0,92 stopinj

Ø rezila D_c	52 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	92 mm
Ø D_3	40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	16 stopinj
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm

211750 2,2

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP

674252 10IP