

Garant

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 32/2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212813 32/2
GTIN	4045197939234
Razred artikla	210

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	40 mm
Ø rezila D_c	32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	48 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,5 mm
Število rezil Z	2
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.120516
Kot rampe α_{maks}	3,71 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	62 mm
Ø D_3	16 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	100 mm
Ø držala D_s h6	32 mm

Dolžina rampe L za α_{maks}	12,34 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	11 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP