

**Garant****Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:  
50/3mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212817 50/3
GTIN	4045197939340
Razred artikla	210

## Opis

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

**Napotek:**Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

## Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>min</sub>	84 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.120516
Ø rezila D <sub>c</sub>	50 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a <sub>p</sub>	1,5 mm
Število rezil Z	3

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	98 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	30,34 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	1,51 stopinj
Serija	Power Q
Nastavitveni kot $\kappa$	11 stopinj
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP