

**Garant****Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 40/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212813 40/3
GTIN	4045197939258
Razred artikla	210

**Opis****Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnični opis**

Ø D <sub>3</sub>	24 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a <sub>p</sub>	1,5 mm
Dolžina rampe L za α <sub>maks</sub>	20,34 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	110 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	50 mm
z notranjim hlajenjem	da
Kot rampe α <sub>maks</sub>	2,25 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.120516
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>maks</sub>	78 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>min</sub>	64 mm
Ø držala D <sub>s</sub> h6	32 mm
Število rezil Z	3

Ø rezila D <sub>c</sub>	40 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	11 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0