

Garant

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 32/2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212814 32/2
GTIN	4045197939272
Razred artikla	210

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Ø D ₃	16 mm
z notranjim hlajenjem	da
Ø rezila D _c	32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	48 mm
Število rezil Z	2
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	1,5 mm
Prevesna dolžina L ₁	120 mm
Ø držala D _s h ₆	32 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	12,34 mm
Kot rampe α _{maks}	3,71 stopinj

Celotna dolžina L_{celotna}	200 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.120516
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	11 stopinj
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0