

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 40/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212814 40/3
GTIN	4045197939296
Razred artikla	210

Opis**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Kot rampe α_{maks}	2,25 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	64 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.120516
$\varnothing D_3$	24 mm
Prevesna dolžina L_1	50 mm
\varnothing držala D_s h6	32 mm
\varnothing rezila D_c	40 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	20,34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	78 mm
Število rezil Z	3
z notranjim hlajenjem	da
Celotna dolžina L_{celotna}	250 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,5 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	11 stopinj
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP