

**Garant****Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:  
52/4mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212817 52/4
GTIN	4045197939371
Razred artikla	210

## Opis

### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

## Tehnični opis

Število rezil Z	4
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.120516
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	32,34 mm
Ø rezila $D_c$	52 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	1,42 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{maks}$	102 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{min}$	88 mm

Ø D <sub>3</sub>	36 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a <sub>p</sub>	1,5 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	40 mm
z notranjim hlajenjem	da
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	11 stopinj
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0