

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z navojem, Ø D/število rezil Z:
30/2mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212816 30/2
GTIN	4045197939302
Razred artikla	210

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.
Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

Ø D ₃	14 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	1,5 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Ø D ₂	29 mm
Število rezil Z	2
Dolžina rampe L za α _{maks}	10,34 mm
Kot rampe α _{maks}	4,42 stopinj
Ø rezila D _c	30 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.120516

Celotna dolžina L_{celotna}	47 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	44 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	58 mm
Serija	Power Q
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®
15IP

674252 15IP

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni
moment 5,0 Nm

211750 5,0