

Garant

90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power
Tang široka delitev, z navojem, Ø D/število rezil Z: 32/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215960 32/3
GTIN	4045197939968
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic.
 Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti rezalnih obračalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8 IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	LO.U0904..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Število rezil Z	3
Ø D ₁ h6	17 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	35 mm
Ø rezila D _c	32 mm
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	8 mm
Vpenjalni navoj M	M16

Ø D ₂	30 mm
Serija	Power Tang
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP