

Garant**Strojni navojni sveder za zaprto in skoznjo izvrtino, TiN, MF: M55X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130025 M55X1,5
GTIN	4062406029821
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	6
Celotna dolžina L	140 mm
Rezalni material	HSS
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G

Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,10
Ø navoja	55 mm
Standard	DIN 2184
Število rezil Z	6
Ø osnovne izvrtine	53,5 mm
4-kotno držalo □	32 mm
Ø držala D _s	40 mm
Globine navoja	82,5 mm
Korak navoja	1,5 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M55×1,5
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri