

Garant**90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power
Tang ozka delitev, z navojem, Ø D/število rezil Z: 20/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215962 20/3
GTIN	4045197939982
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic.
Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti rezalnih obračalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8 IP**.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	28 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LO.U0904..
Vpenjalni navoj M	M10
Število rezil Z	3
Ø rezila D_c	20 mm
Ø D_2	18,5 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$	8 mm

Serijska	Power Tang
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP