

**Prekucni zaboј RAL 7035 z izpustno pipo, Prostornina korita: 600l****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919922 600
GTIN	4017976847030
Razred artikla	96D

**Opis****Izvedba:**

Oljetesno zvarjeno korito, uležajeno za nagib.

Rob korita je zgoraj dvakrat zarobljen.

Podvozje z integriranimi žepi za viličarja, stopnico in zaporo nagibanja.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Kolesa za zavijanje so serijsko opremljena s centralnim zavornim sistemom TOTALSTOP v skladu z EN 1757-3.

**Opisno besedilo na sliki:**

Izpustna pipa

s sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev.

Postopek nagibanja korita se sproži ročno.

Za praznjenje z viličarjem ali pri večjih obremenitvah priporočamo samodejni prekucnik.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

**Tehnični opis**

oljetesno zvarjena konstrukcija	da
---------------------------------	----

Nosilnost	750 kg
Prostornina korita	600 l
Dolžina	1458 mm
Notranja uvozna višina	72 mm
Razmak žepov za viličarja B	327 mm
Zaščita pred prevračanjem	da
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Mera A žepa za viličarja	194 mm
Notranja uvozna širina	194 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Mera C žepa za viličarja	727 mm
Material roba	TPE
Število koles	4
Izvedba izpustne pipe	Iztočna pipa s sitom
Širina	855 mm
Višina zaboja	735 mm
z žepi za viličar	da
Višina	1099 mm
Dolžina zaboja	1321 mm
Ø koles	200 mm
Širina zaboja	794 mm
Višina roba na strani izmeta s kolesi	843 mm
Mera D žepa za viličarja	72 mm
Nagibni mehanizem	ročna
Žicovod	ne
Masa	95 kg
Barva	svetlo siva RAL 7035
Standard	EN 1757-3
Vrsta izdelka	Prekucni zaboji

