

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 8/05mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261346 8/05
GTIN	4045197941404
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Dolžina glave L <sub>1</sub>	15 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Srednji premik L <sub>3</sub>	5 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	7,5 mm
ISO-oznaka držala	A08F SVLCR/L05
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Širina vratu L <sub>4</sub>	6 mm
Velikost ploščice	5 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	9,2 mm
Uporabna globina T	3 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Momentni izvijač skalo, za vijalne nastavke D 6,3 Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659905 200
Vijačni nastavek za profil Torx®, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Profil Torx® TX5	675155 TX5
Momentni izvijač skalo, za vijalne nastavke D 6,3 Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659956 200