

**Garant**
**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm**


## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 261338 10/07  |
| GTIN                  | 4045197941268 |
| Razred artikla        | 21T           |

## Tehnični opis

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$       | 13 mm                        |
| ISO-oznaka držala                       | A10K SVJCR/L07               |
| Srednji premik $L_3$                    | 1,5 mm                       |
| Višina vpenjanja $L_2$                  | 9 mm                         |
| Dolžina glave $L_1$                     | 18 mm                        |
| Celotna dolžina $L$                     | 125 mm                       |
| primerna obračalna rezalna ploščica     | VC.. 0702..                  |
| Širina vratu $L_4$                      | 6,3 mm                       |
| Velikost ploščice                       | 7 mm                         |
| Nastavitveni kot $\kappa$               | 142 stopinj                  |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 27                    |
| Ø držala $D_s$                          | 10 mm                        |
| Standard                                | Tovarniški standard          |
| Vrsta uporabe                           | desno                        |
| Globina notranjega struženja do         | 3×D                          |
| z notranjim hlajenjem                   | da                           |
| Uporaba                                 | Vzdolžno struženje, notranje |

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 200 cNm

659957 200