

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261338 12/07
GTIN	4045197941251
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Celotna dolžina L	140 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	11 mm
ISO-oznaka držala	A12L SVJCR/L07
Dolžina glave L <sub>1</sub>	18 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	2 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Širina vratu L <sub>4</sub>	7,8 mm
Velikost ploščice	7 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	13 mm
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 200 cNm

659957 200